

JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, klompen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 34-42 Gram à la Sara

PLATFORM Gram

BOVENMATERIAAL Microvezel

NEUSMATERIAAL Kunststof

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Velcro®

KLEUR Wit, zwart



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
34	2982-34	6408487434952
35	2982-35	6408487434969
36	2982-36	6408487434976
37	2982-37	6408487434983
38	2982-38	6408487434990
39	2982-39	6408487435003
40	2982-40	6408487435010
41	2982-41	6408487435027
42	2982-42	6408487435034

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 2982 RONJA

KENMERKEN

Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, verstelbare hielband, ESD, wasbaar op 40° C, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op: antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, kantooromgevingen, droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Reiniging, keukenwerkzaamheden, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD



40°

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2982 RONJA

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

OB: Schoeisel zonder teenbescherming tegen mechanische gevaren moeten wel bescherming bieden tegen een of meer van de categorieën P, C, A, E, CI, I, AN, WR of HI

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatische ontlading

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD



De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com