

ROLINE LineSecure II 1500R

Numéro d'article	19.40.1119
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1119
EAN (pièce unique)	7611990979752



ROLINE LineSecure II - UPS Line Interactive

- Interface USB, RS-232
- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Protection téléphone / modem
- Sortie Sinus
- Réglage automatique de la tension
- Affichage de l'état des fonctions de l'onduleur

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive, Rackmount
Couleur	noir
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	1000 ... 1900 VA

Puissance (VA/W)	1500 / 960
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Poids	25 kg
Dimensions (HxLxP)	130 x 483 x 381 mm
Forme de construction	Rackmount
Tension (entrée)	230V +- 15%
Tension (sortie)	230V
Fréquence	50Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	4
Type de connexion (sortie)	4 x IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enchâssement pour carte adaptateur	0
Slot d'enchâssement pour carte adaptateur	--
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	oui
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non

Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
---	-----------------

Témoin de fonctionnement	Affichage
--------------------------	-----------

Ecran témoin de fonctionnement	LCD
--------------------------------	-----

Software d'administration OS incluse	Windows
--------------------------------------	---------

Refroidissement interne	actif, ventilateur
-------------------------	--------------------

Température de l'environnement	0-40°C
--------------------------------	--------

Conformité	CE
------------	----