

Leuchtstofflampe T4 12x326 mm o.Stifte, G5 8W 2700K 464Lm

Artikel-Nr. 45037


Lampenleistung:	8 W
Lichtstrom:	464 lm
Sockel:	G5
Farbtemperatur:	2700 K
Lampenform:	Stab
Lampenlichtausbeute:	58 lm/W
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Rohrdurchmesser:	12 mm
Länge:	326 mm
Interner Reflektor:	Nein
Farbe:	ohne
Anwendung:	allgemein
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Starterloser Betrieb:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Ja
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	8000 h



Leuchtstofflampe T4 12x326 mm o.Stifte Leuchtstofflampe T4, G5 - Besonders geeignet für Möbel- bzw. Regalbeleuchtung. Achtung! Da Leuchtstofflampen T4 keiner Normung unterliegen, bitte unbedingt auf die Länge achten. Alle angegebenen Maße (Länge) sind ohne Stifte in mm angegeben

Energieeffizienzklasse: A
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 8
 Quecksilbergehalt (mg): 2
 Zündzeit/Startzeit (s): <2
 Lebensdauer (h): 8000

Letzte Aktualisierung am: 14.02.2014 09:16:04



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.