

toit de protection

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 4300 x 4400 mm, parois en acier RAL9002 blanc gris, toit en tôle trapézoïdale, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL9002 blanc gris



Numéro d'article: 159924

Abri

toit de protection

- rayonnage suivant
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 4300 x 4400 mm
- charge de neige 75 kg/m²
- parois en acier RAL9002 blanc gris
- toit en tôle trapézoïdale
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL9002 blanc gris
- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

Détails techniques

équipement d'extérieur	toit de protection	couleur du toit	blanc gris // RAL9002
type de toit de protection	toit de protection	matériau de paroi	acier
champ de toit de protection	rayonnage suivant	surface de paroi	finition peinture époxy
hauteur	2200 mm	couleur de panneau	blanc gris // RAL9002
largeur	4300 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	4400 mm	surface de châssis	finition peinture époxy

charge de neige	75 kg/m ²	couleur du châssis	blanc gris // RAL9002
matériau de toiture	tôle trapézoïdale	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
surface de toiture	finition peinture époxy	Poids	380 kg