

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm, capacité 79 l, en polypropylène en bleu, Parois pleines, fond double renfort

Numéro d'article: 509441



Bac gerbable norme Europe

grande capacité

bac gerbable norme Europe



- hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm
- capacité 79 l
- force 200 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois pleines, fond double renfort
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour différents tissus, nous consulter

Détails techniques



| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | structure de cloison | plein |
| norme européenne | oui | champ d'inscription | porte-étiquettes sur tous les côtés |

| | | | |
|------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| capacité | 79 l | soubassement | double renfort |
| hauteur | 220 mm | charge | 200 kg |
| longueur | 800 mm | couvercle | non |
| largeur | 600 mm | convient pour aliments | oui |
| matériau | polypropylène | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| recyclable | oui | dispositif de support | poignées ouvertes |
| gerbable | oui | couleur | bleu |
| emboîtable | non | soubassement | sans patins |
| pliable | non | Poids | 5,36 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 509460 |  | châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, plateau longueur x largeur 800 x 600 mm |
| 509604 |  | plombs, pour récipient grand volume |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |