



Bestellbezeichnung
PD-C360i/6 mini opal-matt

Bestellnummer
EP10425868

EAN Code
4015120425868



Kurzbeschreibung:

- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten
- Mit einer **Reichweite von bis zu 6 m** im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren
- Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung
- Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 20 mm Durchmesser
- IP 65 Ausführung für den Einbau speziell auch in Feuchträumen
- Feste Anschlussleitung von 20 cm Länge
- Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.
- Als Deckeneinbaumontage in abgehängten Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring
- Markenschalterkompatibel als Wandeinbaumontage mit beiliegendem Klemmring
- Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske

Technische Daten:

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,2 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 6 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und Mobil RCi-M (separat bestellen)
Kanal 1	Beleuchtung
Kontakt	Schließer/potenzialbehaltet
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5), *Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 30 A/20 ms
Tastereingang 1	nein
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Zuleitung	20 cm, 3 x 0,75 Einzelader
Lieferumfang	Inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Prüfzeichen	TÜV Süd
Montageart	Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller)
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE
Abmessungen ca.	Höhe 47 mm, Ø 25 mm, Einbaulochmaß: Ø 20 mm Einbautiefe: ca. 36 mm
Farbvarianten	opal-matt

Zubehör

- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10980701 - RC-Filter aluminiumfarben
- EP10425967 - Abdeckung IP 20-DKLLK weiß
- EP10425974 - Abdeckung IP 20-DKLLK schwarz
- EP10425981 - Abdeckung IP 20-DKLLK hellgrau
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt

***Hinweis:** Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem bis zu 40-fachen Einschaltstrom zu rechnen. Für die Dauerlast sind externe Relais/Schütze bzw. ein ESYLUX Relais- oder Strombegrenzungs-Modul zu verwenden.