

VARIOfit ESD-etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 985 x 490 mm, etage(s) van hout, elektrisch geleidend, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 526694



VARIOfit



VARIOfit ESD-tafelwagen

Draagvermogen 250 kg

ESD-etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 985 x 490 mm
- hoogte x lengte x breedte 1010 x 1125 x 625 mm
- etage(s) van hout, elektrisch geleidend
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7024 grafietgrijs
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	ja
draagvermogen	250 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	985 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	490 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	2 stuks	banden	massief rubber
materiaal etage(s)	hout	materiaal velg	kunststof
etage(s) uitvoering	elektrisch geleidend	wiellager	kogellager
etage-inrichting	recht	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
hoogte	1010 mm	wielstand	rechthoekig
lengte	1125 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	625 mm	kleur	grafietgrijs // RAL7024
materiaal	staal	garantie	12 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	43 kg
euronorm	nee		

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg

