



Agrafeuse pneumatique de type 140

- matériau: métal, poignée avec surface caoutchoutée
- type d'agrafage: agraffer
- système de chargement des agrafes: mécanisme de recharge par le bas
- système de recharge ultra rapide
- capacité d'agrafes: 150 agrafes
- poignée avec blocage de sécurité
- gâchette à coup unique
- fonctionne avec une pression entre 60 et 100 PSI
- niveau sonore max. : 83 dBA
- dimensions: (L)46 x (P)159 x (H)235 mm
- poids: 0,9 kg
- agrafes assorties: 140/4-14 mm

Exemples d'utilisation:

- pour un usage fréquent
- pour une application professionnelle
- pour les travaux manuels et de construction
- pour la rénovation

Adapté pour:

- pour ouvriers et couvreurs
- pour tapissier et décorateur d'intérieur
- pour des tâches d'agrafage en grande quantité



Agrafeuse pneumatique de type 140



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Agrafeuse pneumatique de type 140	orange / noir		A14014V	65900060
Accessoire: Agrafes 140/12	acier inoxydable galvanisé	2.000 5.000	1220 0343	65900054 65900023
Accessoire: Agrafes 140/6	galvanisé	2.000 5.000	0345 0340	65900025 65900020
Accessoire: Agrafes 140/8	acier inoxydable galvanisé	2.000 2.000	1216 0346	65900051 65900026
	galvanisé	5.000	0341	65900021
Accessoires agrafes 140/12	galvanisé	2.000	0348	65900028
Accessoires: agrafes 140/10	acier inoxydable	5.000	0477	65900036
	galvanisé	2.000	0347	65900027
	galvanisé	5.000	0342	65900022

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Accessoires: agrafes 140/14	galvanisé	2.000 5.000	0349 0344	65900029 65900024
Accessoires: multipack d'agrafes 140/6+8+10+12+14	galvanisé	4.400	0350	65900030