

Produktdatenblatt

Spezifikationen



THORSMAN Digital Multimeter mit LCD-Display beleuchtet Kategorie 3 / 600V

IMT23222

EAN Code : 3606489486167

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Digitales Multimeter
Versorgung	Batterie 9 V

Zusatzmerkmale

Displaytyp	Einf-STN LCD m Rückbeleuchtg
Typ Einstellung	Manuell
Signalfunktion	Schwache Batterie von visuell
Funktion verfügbar	Freisprechbetrieb Datenhaltefunktion
Schutztyp	Sicherung
Messungstyp	Spannung DC: 200 mV/2/20/200/600 V Spannung AC: 200/600 V Strom DC: 200 μ A/2/20/200 mA/10 A RESISTENZ: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Messkategorie	Kategorie III 600 V
Benutzersprache	Portugiesisch Polnisch Spanisch Deutsch Französisch Englisch
Höhe	150 mm
Breite	90 mm
Tiefe	40 mm
Produktgewicht	290 g Mit Batterie

Montage

Standards	IEC 61010
-----------	-----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	17,4 cm

VPE 1 Länge	26,4 cm
VPE 1 Gewicht	442,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,956 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)