




BIRO Circle Pendelingleuchte 1.200, direkt

Artikel-Nr. 13633173

BIRO Circle Pendelingleuchte 1.200, direkt, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 8.067lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13633173		
Stand:	18.06.2021 22:35		
Art der Dimmung	DALI	Außendurchmesser	1200 mm
Farbe	weiß	Höhe	100 mm
Lichtfarbe	3000 K	Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemeffizienz	108 lm/W	Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Lichtstrom	8.067 lm	Spannung	230V AC 50Hz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Leuchtmittel	LED
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h	Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Systemleistung	75 W	Pendellänge max.	5.000 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schutzart	IP40
Farbtoleranz	McAdam-Step 3	Schutzklasse	I
Abstrahlwinkel	108 °	Spannungsart	AC
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk		