

C+P

armoire à portes battantes

large

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 600 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 524801

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Armoire d'atelier grand espace ERGO

avec bloc tiroirs

armoire à portes battantes large



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 600 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x113 mm
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg

- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie


Détails techniques



type de meuble	armoire	soubassement	socle
type d'armoire	armoire universelle	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	1200 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	rail télescopique
charge tablette	70 kg	extension	100 %
nombre de tiroirs	3 pièce	extension tiroir	100 %
nombre x hauteur tiroirs	3x113 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
capacité de charge de tiroir	50 kg	poignée	poignée encastrée
charge tablette coulissante	50 kg	roulant	non
système de fermeture	serrure à cylindre	certification	GS // TÜV
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	Poids	122,46 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
524790		kit de bacs de rangement, composé de 56 bacs, hauteur 63 mm, hauteur x profondeur 63 x 600 mm
524811	•	tablette en acier pour armoire à portes battantes large, largeur x profondeur 1200 x 600 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
647555	•	tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1200 x 600 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
--------	---	--

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE