

Broszura informacyjna

20 01 160

- Szczęki płaskie, krótkie, szerokie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie

DIN ISO 5745



Ogólna

Nr art.	20 01 160
EAN	4003773033882
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	140 g
Wymiary	160 x 50 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Długość szczęki (L3)	30,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

