

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 423-1610
Artikel/Modell SARO Fast-Serie Gasherd mit
Gasbackofen Modell F7/FUG4LO
GTIN 4017337 048588



- Material: (Gehäuse) Edelstahl / Muldenroste aus Stahldraht
- Verchromte offene Brenner: 3,5 kW und 6 kW
- 120 Ltr. Gasbackofen: GN 2/1 (685 x 530 x 350 mm)
- 4 Kochzonen
- Ohne Pilotflamme / voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Gewicht: 112 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Temp. -+50/+260°C °C
- Anschluss: 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW, Ofenleistung: 7,9 KW (50 - 300 °C)

Ursprung Italien
Zolltarifnummer 73211190
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827