

PAVOY Vertikalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Doppel-Flügeltür, 4 Vertikalauszüge, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

Artikelnummer: 223807



PAVOY Vertikalschrank

viel Platz auf wenig Fläche

Vertikalschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür
- mit Drehgriff
- Türöffnungswinkel 180 °
- 4 Vertikalauszüge
- Traglast je Auszug 200 kg
- mit Einzelauszugssperre
- verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türen gemeinsam verschließbar
- Unterbau Sockel

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Schranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	Türen gemeinsam verschließbar
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Tiefe	600 mm	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schrank Ausstattung	Vertikalauszüge	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Vertikalauszüge Anzahl	4 Stück	abschließbar	ja
Traglast Auszug	200 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau	Zertifizierung	TÜV geprüft
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	193 kg

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221121		Wischtuch, 1500 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 450 m x 290 mm, Papierqualität Zellstoff, glatt, In altrosa
222681		Handreinigungsgel, parfüm- und silikonfrei, Geruch Zitrone
531287		Inforahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite selbstklebend