

Scangrip Baustrahler SITE LIGHT 80

864 Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom
20000 - 80000 Lumen, Mit Tragegriff,
Abstrahlwinkel 120 °, Mit Kabel

Artikelnummer: 254513



Baustrahler

- Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
- Höhe x Breite x Tiefe 241 x 415 x 160 mm
- 864 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse E
- Lichtstrom 20000 - 80000 Lumen
- Mit Tragegriff
- Abstrahlwinkel 120 °
- 4-stufig dimmbar
- Mit Kabel
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Tragegriff
Lampentyp	Baustrahler	Leuchte Funktion	4-stufig dimmbar
geeignet für (Branche/Bereich)	Baustellen und Lagerhallen	Höhe	241 mm
Leuchtmitteltyp	SMD LED	Breite	415 mm
Leuchtmittel Anzahl	864 Stück	Tiefe	160 mm
Energieeffizienzklasse	E	Temperaturbereich	-25 °C bis +40 °C
Lichtstrom	20000-80000 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
dimmbar	ja	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	120 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Kabel	Gewicht	7 kg
Kabellänge	10 m		