



### Leírás:

Fedél nélküli, 300 x 400 mm-es Basicline Euro láda, PP, 2 átfogható fogantyúval, raklapméretre optimalizált, minden méretben biztonságosan egymásra rakható és kombinálható

- ideális szállítmányozási és raktári logisztikai felhasználásra (pl. szállítórendszerekben)
- két fogantyúval vagy átfogható fogantyúval
- több láda egymásra helyezhető, törésálló és formatartó (terhelhetőség: 20 kg / egymásra terhelhetőség: 300 kg)
- zárt, erős alj és oldalak
- a láda mérete kompatibilis az EUR raklapokkal (120 x 80 cm)
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- élelmiszeripari célra használható, könnyen tisztítható, -20 °C és +80 °C között hőmérsékletálló
- kérésre: egyedi szín / kivitel vezetőképes anyagból (fekete)
- külön tartozék: világos szürke levehető fedél, cikksz.: 417410 (fedéllel is egymásra rakható)
- mé=mélység=300 mm szé=szélesség=400 mm ma=magasság=320 mm
- Belső méretek: 268x367x317 mm
- Űrtartalom 30,0 Liter

### Információk:

#### Cikk

Cikkszám	<b>417404</b>
GTIN	<b>4007228417364</b>
Vámtarifa	<b>39231090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>1</b>

szín	<b>világosszürke</b>
Térfogat L-ben	<b>30,00</b>
Súly (kg)	<b>1,46</b>
M x S x M (mm)	<b>300 x 400 x 320</b>

#### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>1</b>
-----------------------------	----------

KE bruttó tömege, kg	<b>1,46</b>
----------------------	-------------

#### Paletta

Dobozok száma	<b>56</b>
Rétegek száma	<b>7</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,39</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>8</b>
Súly (kg)	<b>101,76</b>