

Especificaciones del producto

540100

Empalme acodado de tubo flexible R 3/4" x 13 mm

natural, PEAD

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C
- Con tuerca de racor de PEAD
- sin junta de goma
- con rosca de tubo $\varnothing d1 = R 3/4"$
- Manguito diámetro exterior $d1 = 13 \text{ mm}$ o $1/2"$ (zona de conexión)
- $l = 44 \text{ mm}$
- $h = 25 \text{ mm}$ (total 31 mm)



Unidad de la orden	Pieza
Altura caja de cartón	85
Pedido mínimo	10
Ancho Pal	0,8
EAN	4007228705805
neto kg	0,01
Fabricante	hünersdorff
Altura	0
Altura Pal	0,83
Ancho caja de cartón	250
Longitud Pal	1,2
UE	10
Cajas de cartón por ubicación	42
Color	Natural
Peso UE	0,125
Unidad / Ubicación	4200
Volumen m3	0
Bolsa en caja de cartón	10
Peso bruto Pal kg	356
Peso bruto UE kg	0,1
Profundidad	31
Unidad / Palé o caja	33600
Ancho	0
bruto kg	0,01
Total cajas de cartón	336
Ubicaciones	8
Longitud caja de cartón	250