

Datenblatt

Dachhaken geschweißt (1.4301)

Standard-Dachhaken in der Edeltahlgüte 1.4301, für den Einsatz in Gebieten mit höherem Salz- und Säuregehalt in der Luft.

Eckdaten:

- Material: A2 Edelstahl
- Güte: 1.4301
- Gewicht: ca. 0.60 kg
- Grundplatte: 60 x 150 x 5 mm
- Lochgröße: Ø 9 mm
- Steglänge Mittelteil: 118 mm
- Bügelhöhe: 46 mm
- Haken: 30 x 5 mm
- Gesamthöhe: 130 mm
- Gesamtlänge: 175 mm
- Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
- Dachart: Schrägdach, Steildach ab ca. 20 ° Dachneigung

Befestigung:

- Wird am Sparren befestigt, mit min. 2 Tellerkopfschrauben. Passend zur Sparrenstärke wählen.
 - M8 x 80
 - M8 x 100
 - M8 x 120