

Hymer multifunctionele reformladder SC 40

3 x 14 sporten met profiel, balklengte
4,11 - 9,72 m

Artikelnummer: 147653



HYMER



Hymer Multifunctionele reformladder SC 40

3-delig

multifunctionele reformladder

- trap beide zijden
- 3 x 14 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als schuifladder 9,84 m / 6,73 m
- balklengte 4,11 - 9,72 m
- breedte 355 - 1200 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- dwarstraverse aan het balkeinde
- gewicht 33,4 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele reformladder	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	driedelig
lengte paal	4,11-9,72 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
werkhoogte als aanlegladder	9,84 m	veiligheidsbeugel	nee
werkhoogte als schuifladder	6,73 m	ladder voor op de trap	nee
sporten aantal	3 x 14	norm	DIN EN 131
type trede/sport	sporten met profiel	garantie	10 jaar
breedte	355-1200 mm	gewicht	33,4 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Gerelateerde Producten

147607		reserveonderdeel, voor ladder
224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
231359		set opzettreden, voor staande ladder met sporten, van aluminium
231360		opzettrede, voor staande ladder met sporten, van aluminium
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg