

## stellingopvangbak

opvangvolume 360 l, hoogte x breedte x diepte 345 x 1780 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 200795



## Stellingopvangbak

### voor palletstelling

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquotoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 360 l
- hoogte x breedte x diepte 345 x 1780 x 1300 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten




## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	stellingopvangbak	materiaal rooster	staal

opslagplaats	onderdak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	360 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	345 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1780 mm	voor veldbreedte	1800 mm
diepte	1300 mm	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	module	stellingopvangbak
oppervlak	verzinkt	gewicht	172 kg

## Gerelateerde Producten

200805		PE-bekleding voor opvangbak, voor hoogte x breedte x diepte 322 x 1780 x 1300 mm, geschikt voor voor vatenopslag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

148928		aanrijdbescherming voor stelling, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 550 x 126 x 104 mm, voor breedte stellingvoet 60 - 85 mm, van polyethyleen in geel, voor de bevestiging met klittenband
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm
525732		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage