

## container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 1805 x 1475 x 1460 mm, voor 4 x 200 liter vat, bodempvangbak met rooster

Artikelnummer: 205619



## depot voor gevaarlijke stoffen

### voor 200-liter-vaten

container voor gevaarlijke stoffen

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1805 x 1475 x 1460 mm
- voor 4 x 200 liter vat
- vleugel deur, afsluitbaar met cilinderslot
- opvangvolume bodempvangbak 467 l
- constructie van staal
- bodempvangbak met rooster
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- model van het depot officieel toegelaten



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen container

brandveiligheid niet beschermd tegen brand

|                                  |                                    |                       |  |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| type container                   | container voor gevaarlijke stoffen | bouwwijze (toelating) | model van het depot officieel toegelaten |
| opslagplaats                     | onderdak                           | isolatie              | nee                                      |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen  | type deur             | vleugel deur                             |
| hoogte                           | 1805 mm                            | sluitsysteem          | cilinderslot                             |
| breedte                          | 1475 mm                            | materiaal             | staal                                    |
| diepte                           | 1460 mm                            | oppervlak             | verzinkt                                 |
| container uitrusting             | zonder                             | materiaal rooster     | staal                                    |
| legbord-/niveautype (onderste ni | bodemopvangbak met rooster         | oppervlak rooster     | verzinkt                                 |
| capaciteit                       | 4 x 200 liter vat                  | kleur uitvoering      | verzinkt                                 |
| opvangvolume vloeropvangbak      | 467 l                              | gewicht               | 358 kg                                   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200803 |    | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 504444 |    | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 508470 |   | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm  |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage  |