

PE-opvangbak classic-line

voor 2 x 200-liter-vat +
kleinemballage, opvangvolume 270
l, hoogte x breedte x diepte 350 x
900 x 1300 mm, vorkslaffen

Artikelnummer: 235731



5 YEARS
WARRANTY

Made in
Germany



PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200-liter-vat + kleinemballage
- opvangvolume 270 l
- hoogte x breedte x diepte 350 x 900 x 1300 mm
- draagvermogen 300 kg
- van polyethyleen in blauw
- bak zonder rooster
- vorkslaffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie




Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak





draagvermogen 300 kg

stoffen			
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	270 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	2 x 200-liter-vat + kleinemballage	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	onderbouw	vorksloffen
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	ja
hoogte	350 mm	garantie	5 jaar
breedte	900 mm	gewicht	23 kg
diepte	1300 mm		

Gerelateerde Producten

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen