

B-Safety

LED-noodverlichting


V-LUX Standard

symbool/tekst:

"Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts", pijl rechts/links, Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend



Artikelnummer: 244367



LED-noodverlichting

- symbool/tekst: "Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts"
- pijl rechts/links
- Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend
- van polycarbonaat
- in RAL9003 signaalwit
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- beschermklasse: I: lamp is bedoeld voor aansluiting op randaarde
- functies: AUTOTEST-functie en omschakelbaar van continue- naar stand-byschakeling
- herkenningsafstand 20 m
- duur noodverlichting 3 h
- spanningsverzorging via accu Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
- inhoud levering: standaardzin aanwijzingsbord

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	materiaal	polycarbonaat
veiligheidsmarkering	LED-noodverlichting	kleur	signaalwit // RAL9003
weergave	symbool	spanningsverzorging	accu Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
symbool/tekst	Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts	veiligheidsmarkering functie	AUTOTEST, omschakeling
richtingwijzer	rechts/links	led	ja
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	inhoud levering	standaardzin aanwijzingsbord
	I	WEEE-registratienummer	DE85759272
opstelling	wand-/plafondmontage	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
herkenningsafstand	20 m	gewicht	0,96 kg
noodverlichtingsduur	3 h		