

META

dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1004 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 527660



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Basisstelling

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1004 x 604 mm
- veldlast 800 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm

- 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details





meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	schroefstelsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	vakbreedte	1000 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakdiepte	600 mm
hoogte	2500 mm	veldlast	800 kg
breedte	1004 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	604 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	8 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
ordnerhoogtes	8 stuks	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	garantie	5 jaar

legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	gewicht 48,454 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	

Gerelateerde Producten

150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150073		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
489192		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
527659		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 752 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
527665		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg