


**REMA Gurtschutzsysteme**




**REMA Gurtschutzsysteme für sicheres und problemloses Heben.**

Gurtschutzsysteme für Hebebänder, Rundschlingen und Zurrgurte sind vor allem wichtig, wenn Waren mit rauer Oberfläche und/oder scharfen Kanten gehoben oder befestigt werden müssen.


**REMA Polyurethan Schutzplatte DF.**

Geeignet für REMA Hebebänder S1.




Typ	Für Hebebänder	Für Rundschlingen	Innenmaße A x B (mm)	Außenmaße L x H (mm)	Artikel-Nr.
DF-60	50	1 t/2t	60x30	450x100	1105060
DF-70	60	-	70x30	450x120	1105070
DF-80	65/75	3t	80x30	450x120	1105080
DF-90	80	4t	90 x 40	470x130	1105090
DF-100	90	-	100x40	470x150	1105100
DF-110	100	5t	110x40	470x150	1105110
DF-130	120	8t	130x40	470x170	1105130
DF-160	150	-	160x40	470 X 200	1105160
DF-220	210	-	220 X 40	470 X 240	1105220

**REMA Schutzschlauch BV und Festüberzug BC**



**REMA BV Polyurethan Schutzschlauch**

- Geeignet für REMA S1 und S5.
- Geeignet für den Gebrauch unter schweren Bedingungen.



**REMA BC Polyurethan Festüberzug**

- Geeignet für den Gebrauch unter sehr schweren Bedingungen.
- Elastisch und verschleißfest.
- Einseitige oder zweiseitige Ausführung.

Type	Für Hebebänder Breite max. (mm)
A/B/H/W (mm)	(mm)
50/40/10/5	30
80/70/12/5	60
110/100/12/5	90
145/135/12/5	120
170/160/12/5	150
200/190/12/5	180
260/250/15/8	240
330/320/15/8	300

**WICHTIG!**

- Nur lieferbar auf Anfrage.
- Nur lieferbar mit angegebenen und geeigneten Hebebänder.