


Serie »inline«

Zur Integration in ein Druckluftsystem, wenn verschiedene Abschnitte des Systems oder Werkzeuge unterschiedliche Anforderungen an die Luftqualität stellen.

Eingangsdruck max.: 18 bar
 Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
 Gehäuse: Messing
 Filterelement: Messing vernickelt
 Filterfeinheit: 36 µm
 Innenteile: NBR



Filter »inline«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	A mm	L mm
101516	650.11	G 1/8 IG/IG	17	16,0	35,0
101517	650.12	G 1/4 IG/IG	19	18,0	41,0
101518	650.13	G 3/8 IG/IG	24	22,0	53,0
101519	650.14	G 1/2 IG/IG	28	28,0	60,0
101520	650.21	G 1/8 IG/AG	17	16,0	41,0
101521	650.22	G 1/4 IG/AG	19	18,0	48,0
101522	650.23	G 3/8 IG/AG	24	22,0	60,0
101523	650.24	G 1/2 IG/AG	28	28,0	70,0

