

SIDOOR M4 L Getriebemotor, Ritzel links, max. 400kg Türgewicht,
Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung M4 L

Versorgungsspannung

Bemessungswert (DC) 30 V

Eingangsstrom

Betriebsstrom (Nennwert) 4 A

Leistung

aufgenommene Wirkleistung 120 W

Mechanische Daten

Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert) 3 N·m

Geschwindigkeit, max. 0,75 m/s

Übersetzung des Getriebes 15

Anzahl der Impulse je Umdrehung, max. 100

Gewicht der Tür, max. 400 kg

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	
• des Motors	IP54
• des Getriebes	IP40

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C

Maße

Höhe des Motors	115 mm
Länge des Motors	275 mm
Durchmesser des Motors	63 mm
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	105 mm

letzte Änderung: 25.11.2020