



POSITIONSSCHALTER IN KOMPAKTBAUFORM 30MM
BREIT MIT ANSCHLUSSLEITUNG 2M
SPRUNGSCHALTGLIEDER 1S+1OE SCHWENKHEBEL

Allgemeine technische Details:		
Produkt-Bezeichnung		Kompaktschalter
Explosionsschutz-Kategorie für Staub		ohne
Isolationsspannung		
• Bemessungswert	V	400
Verschmutzungsgrad		3
thermischer Strom	A	10
Betriebsstrom		
• bei AC-15		
• bei 125 V / Bemessungswert	A	6
• bei 230 V / Bemessungswert	A	3
• bei DC-13		
• bei 125 V / Bemessungswert	A	0,55
• bei 230 V / Bemessungswert	A	0,27
Dauerstrom		
• des DIAZED-Sicherungseinsatzes träge	A	10
• des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink	A	10
• des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik	A	3
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)		
• typisch		5.000.000

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)		
• mit Schütz 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 / typisch		500.000
• bei AC-15 / bei 230 V / typisch		100.000
Anzahl elektrische Schaltspiele je Stunde		
• mit Schütz 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026		1.800
Wiederholgenauigkeit	mm	0,05
Schaltprinzip		Sprungschaltglieder
Anzahl der Öffner		
• für Hilfskontakte		1
Ausführung der Schaltfunktion		Sprungschaltglied
Anzahl der Schließer		
• für Hilfskontakte		1
Schwingfestigkeit		0,35 mm / 5g
Schockfestigkeit		30g / 11 ms
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +85
• während Lagerung	°C	-25 ... +85
Breite des Sensors	mm	30
Material		
• des Gehäuses		Metall
Material / des Gehäuses / des Schalterkopfes		Metall
Ausführung des Betätigungselements		Schwenkhebel
Betätigungsgeschwindigkeit	mm/s / m/s	0,05 ... 2
Schutzart IP		IP67
Einbaulage		beliebig
Ausführung elektrischer Anschluss		Kabelanschluß 5x 0,75 m2 PVC
Referenzkennzeichen		
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2		S
• gemäß DIN EN 61346-2		B

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine
Produktzulassung

sonstiges




[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>





letzte Änderung:

21.01.2013