

Artikelnummer: 32777

Kurzbeschreibung: Komplettregal SBR 3000, Anbaufeld, 5 schräge Fachebene, 2278 x 600 x 1283 mm

Langbeschreibung: mit 3 oder 5 schrägen Fachebenen Die Regale erlauben die sichere Aufnahme jeglicher Kästentypen mit den unterschiedlichsten Abmessungen und sind daher universell einsetzbar. Die hohe Tragfähigkeit von max. 2,5 t je Feld, ihre Flexibilität durch Kombination von Grund- und Anbaufeldern zu Regalzeilen sowie die kostengünstige Bauweise mit durchgängig verzinkten Bauteilen aus dem System R 3000 sind signifikante Merkmale dieser Materialbereitstellungs-Regale aus dem Hause SSI Schäfer. Vormontierte Regalrahmen und Systembauteile, die schraubenlos zusammengefügt werden, sorgen für einen schnellen Aufbau der Regale. Bei den schräg angeordneten Ebenen stoppt eine Anschlagleiste die Behälter sicher. Die Seitenführungen an den Regalstirnseiten verhindern das Herausfallen zwischen den Regalständern. Die [em]Anbaufelder[/em] bestehen aus 1 vormontiertem Rahmen, 3 oder 5 Fachböden, 3 oder 5 Anschlagleisten, 6 oder 10 Schrägbodenkonsolen und 2 Abschlusskappen.



Die Fachböden sind im Raster von 53 mm höhenverstellbar
schräge Fachebenen sorgen für die zwangsläufige Kastenzuführung und verbessern den Einblick sowie die Greifsituation an der Entnahmeseite
auch geeignet für den Einsatz in ESD-Bereichen zum Schutz hochwertiger elektronischer Bauteile

max. Schräglage der Fachböden: 18°

Höhe: 1536 mm oder 2278 mm

max. Feldlast: 2500 kg

Tragkraft/Boden bei gleichmässig verteilter Last

Tiefe = Nutztiefe

Breite = lichte Feldbreite

Lieferung ohne Kästen

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941105968