

Información sobre productos

86 03 150

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	86 03 150
EAN	4003773069676
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	175 g
Dimensiones	150 x 50 x 25 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica


Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	7,0 mm
Joint Thickness (B3)	10,5 mm
Tip Thickness (B1)	4,7 mm
Posiciones de ajuste	14
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	27 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas



Ajuste rápido mediante botón

