

Kontaktzahl

# 64



## Federleisten

DIN Signal bis 2 A

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Federleiste für Schneidklemmtechnik	64	Anforderungsstufe 2 <sup>1)</sup> 09 02 264 6828  Anforderungsstufe 3 <sup>1)</sup> 09 02 264 7828	<p>Ader 1 des Flachkabels auf Kontakt 1 b Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p>	
Zugentlastung (Metall)		09 03 000 9940		
Flachleitung AWG 28/7			<p>Leiter (verzinkt) Querschnitt Isolierwerkstoff nach UL-Vorgaben</p>	<p><sup>2)</sup> Anschluss von Steckverbindern im Abstand von min. 508 mm</p> <p><b>Wichtiger Lagerungshinweis: Spule nur stehend lagern</b></p> <p>Cu AWG 28/7 0,089 mm<sup>2</sup> PVC</p>
Rundleitung <sup>3)</sup>			<p>Markierung für Ader 1</p>	<p><sup>3)</sup> Anschluss von Steckverbindern im Abstand von min. 100 mm</p>
Handhebelpresse Einsatz		09 99 000 0114 09 99 000 0150		
Trennwerkzeug für Flachleitungen		09 99 000 0116		
Ersatzteile				
Schneidmesser		09 99 000 0179		
Schneidauflage		09 99 000 0180		



<sup>1)</sup> nach IEC 60 603-2