

2270025-1 ✓ AKTIV

SOLARLOK | SOLARLOK PV4-S DC Connector

Interne TE-Nummer 2270025-1

Solar Connectors & Adapters, Cable Coupler, Socket, Copper Alloy, Plus, 12 AWG Wire Size, 4 mm² Wire Size, SOLARLOK PV4-S DC Connector

[Auf TE.com ansehen>](#)



Energie und Leistung > Solartechnik / PV-Steckverbinder > Solaranschlüsse und -adapter > SOLARLOK PV4-S DC Crimp-Anschlüsse



Solarsteckverbindertyp: **Kabelkoppler**

SolarsteckverbinderAusführung: **Stecksocket, Stecksocket**

Kontaktmaterial: **Kupferlegierung**

Solarsteckverbinder und Adapter – Kodierung: **Plus**

Drahtgröße: **12 AWG**

[Alle SOLARLOK PV4-S DC Crimp-Anschlüsse \(50\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Steckverbinder
Solarsteckverbindertyp	Kabelkoppler
SolarsteckverbinderAusführung	Stecksocket, Stecksocket

Konfigurationsmerkmale

Solarsteckverbinder und Adapter – Kodierung	Plus
---	------

Kontaktmerkmale

Kontaktoberfläche	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polyphenylenether (PPE) + Polystyrol (PS)

Abmessungen

Drahtgröße	4 mm ²
------------	-------------------

Industriestandards

IP-Schutzart	IP68
--------------	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2021 (211) Enthält keine SVHC
--	---

Halogengehalt	BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen
---------------	---

Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend
--------------	-----------------------------------

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | SOLARLOK PV4-S DC Connector



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

SOCKET CONNECTOR KITS, PV4-S1F 4MM2,6MM2

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell[ENG_CVM_CVM_2270025-1_B1.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell[ENG_CVM_CVM_2270025-1_B1.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell[ENG_CVM_CVM_2270025-1_B1.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.**Datenblätter/ Katalogseiten**[1-1773888-9 SolarCatalog](#)

Englisch

[SOLARLOK PV4-S 1500V Flyer](#)

Englisch

Produktspezifikationen[PV4-S production application](#)

Englisch

[PV4-S application specification](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten[Product Compliance](#)

Englisch

[Product Compliance](#)

Englisch

Benutzeranleitungen[Anleitung \(USA\)](#)

Englisch

Freigabe Agentur[UL](#)

Englisch