

## Emergency Lighting 8 W/640

Basic T5 Short EL | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung



### Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

### Produktvorteile

- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Optimiert für Notstrom-Betrieb
- Kompakt und schlank

### Produkteigenschaften

- Geeignet für Notstrom-Betrieb



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	8.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	8.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	385 lm
Lichtfarbe	640
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cold White

### Abmessungen & Gewicht



Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	288.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	288.00 mm
Durchmesser	16.0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	4500 h
Lebensdauer	8000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

<sup>1)</sup> Bei Betrieb an KVG/VVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg

## Produktdatenblatt


Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

### Lichtverteilung

---



---

### Strahlungsverteilung

---

#### Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

# Produktdatenblatt




## Garantie

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300606644	Emergency Lighting 8 W/640	Versandschachtel 25	320 mm x 116 mm x 105 mm	3.90 dm <sup>3</sup>	973.10 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

## Produktdatenblatt

- ▶ [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie)

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

- ▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.