U.I. Lapp GmbH

PRODUKTINFORMATION



SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL

07.11.2014

Hohe mechanische Belastbarkeit Lange Lebensdauer Optimale Zugentlastung Große, variable Klemmbereiche Hohe Funktionssicherheit







Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Optimale Zugentlastung



Robust



Säurebeständig



Sicherheit



Temperaturbeständig

Info

Dauerhafter Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen

Anwendungsgebiete

In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität

Ortsveränderliche Betriebsmittel

Baustellen

Maschinen- und Apparatebau

Typische Einsatzbereiche

- Stahl- und Glaswerke
- Zement- und Keramikwerke
- Gießereien
- Schiffsbau
- Ofenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO214999DE.pdf	1 / 4
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH

PRODUKTINFORMATION



SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL

07.11.2014

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Achtung: Einbaumaße und

Anzugsdrehmomente

siehe T21

Klassifikation: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material: Körper: Messing vernickelt

Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR

Spirale - Federteile aus rostfreiem Stahl

Schutzart: IP 68 - 10 bar

IP 69 K

Temperaturbereich: dynamisch: -30°C bis +100°C

Produkt Management

©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten	Dokument: LAPP_PRO214999DE.pdf

3/4

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	Gewinde- länge D mm	SW mm	Gesamt- länge C mm		
SKINTOP® BS-M METALL							
53806759	12 x 1,5	3,5-7	6.5	16	65,0		
53806760	16 x 1,5	4,5-10	7,0	20	79,0		
53806761	20 x 1,5	7-13	8.5	24	95,0		
53806762	25 x 1,5	9-17	8,0	29	109,0		
SKINTOP® BSR-M METALL							
53806769	12 x 1,5	1-5	6.5	16	65,0		
53806770	16 x 1,5	2-7	7,0	20	79,0		
53806771	20 x 1,5	5-10	8.5	24	95,0		
53806772	25 x 1,5	6-13	8,0	29	109,0		

U.I. Lapp GmbH

PRODUKTINFORMATION



SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL

07.11.2014

