

fetra Schrankwagen

Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm, Gestell in RAL5007 Brillantblau, Unterbauten: 1 Arbeitsplatte, 2 Schränke, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 119042



fetra
Transportgeräte



fetra Tisch- und Schrankwagen

Traglast 150 kg

Schrankwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm
- Gestell in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion
- Unterbauten: 1 Arbeitsplatte, 2 Schränke
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Wagentyp | Schrankwagen | Rad Ausstattung | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Ladeflächenlänge | 1120 mm | Material | Stahl |
| Ladeflächenbreite | 650 mm | elektrisch leitend | nein |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| Wagen Ausstattung | 1 Arbeitsplatte, 2 Schränke | Radanordnung | rechteckig |
| Schrank | 2 Stück | Farbe | brillantblau // RAL5007 |
| Höhe | 910 mm | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Bereifung | TPE | Garantie | 10 Jahre |
| Radlager | Gleitlager | Gewicht | 76 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 225608 |  | Hygieneschutzwand, aus PVC-Folie, glasklar, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Höhe x Breite x Tiefe 1529 x 1066 x 96 mm, Wand Höhe 1110 mm |
| 225622 |  | Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 309687 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 309723 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |