

Alu-Guß-Einbaustrahler quadratisch schwenkbar, f.Socket MR16/GX5,3 Bohrung 68mm Chrom

Artikel-Nr. 53061



www.sh-licht.de

Ausführung:	sonstige
Montageart:	Einbau
Mit Montagebügel:	Nein
Leuchtmittel:	NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	GX5,3
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Gehäusefarbe:	Chrom
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Länge:	85 mm
Breite:	85 mm
Außendurchmesser:	85 mm
Einbautiefe:	45 mm
Einbaudurchmesser:	68 mm
Schutzklasse:	III
Schutzart (IP):	IP20
Brandschutz "F":	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Nein

Seite 1


Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alu-Guß-Einbaustrahler quadratisch schwenkbar Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler MR-16, GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, für 50mm Durchmesser Leuchtmittel, schwenkbar, quadratisch, ohne Leuchtmittel, ohne Sprengring, 68mm Bohrung, für den Innenraum


Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2)

Letzte Aktualisierung am: 16.03.2015 10:04:59

Rolux Leuchten
Modell: DF-9453




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie-klassen:



A++
A+
A
B
C
D
E

LED

874/2012 

Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.