



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Opvangbak koolwaterstoffen

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu: Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	9.50
Max. Leistung LTP (kVA)	11.90
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2.60
Autonomie 75% (h) *	10.40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	94
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	78
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	65

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KDW702
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	OUI
Hubraum (cm3)	686
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1.60

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 3 Steckdosen 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	121.10
Breite (cm)	79
Höhe (cm)	105.60
Nettogewicht (kg)	315

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	122.20
Breite (cm)	80.40
Höhe (cm)	105.60
Gewicht (lbs)	321
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet

ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q  
Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



01.03.2022

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER DIESEL SILENCE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung
Wartungsfreie Batterie



Aufhängöse
Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN



<b>R03B</b>	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>RSTART2</b>	Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich).
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>VERSO50</b>	Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der APM202-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>RKDS6</b>	Wartungssätze für Motor KOHLER KDW702
--------------	---------------------------------------



<b>RAP</b>	Der Adapter für die Industrie-Steckdose erlaubt den Anschluss eines 230-V-Geräts an die Industrie-Steckdose.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>RPM</b>	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------