

Broszura informacyjna

67 01 160

Szczypce tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5748



- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 67 01 160 |
| EAN | 4003773040620 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 237 g |
| Wymiary | 160 x 52 x 16 mm |
| Norma | DIN ISO 5748 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

Atrybuty techniczne

| | |
|---|----------|
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) | Ø 4,5 mm |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,4 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 2,5 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 2,0 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

