


Technisch specificatieblad

Anker MMS-plus ST, met schroefdraad

Artikelnr. 3498264



Schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Aansluitschroefdraad M6 voor de bevestiging van klemmen met schroefdraadvoet. CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3498264
Type	MMS+ ST 6x55
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	zeskant SW10 met M6-draad
Dimensie	6x55mm
Omschrijving materiaal	Staal
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak aanduiding	galvanisch verzinkt
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	1,03 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	55,00 mm
Afmeting L	55,00 mm
SW	10,00 mm
Afmetingen	6x55 mm
Boringsdiameter	5,00 mm
Lengte plug	60,00 mm
Schroefdraad	M6