



3 Form

- N Deckel neutral
M Deckel mit Markierung

4 Kennziffer

- 1 mit Druckschraube
2 mit Spannzange

1

2

2

d ₁	d ₂ H8 Bohrung		d ₃ Zange	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	Länge l	t
22	B 5	-	-	16	14	M 4	15	9	4,3	5	-
27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4,3	5,5	14
34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	20	14	4,2	7	17
42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8,5	20

Ausführung

- Aluminium eloxiert, schwarz
- Deckel Kunststoff, hellgrau
- Spannzange / Sechskantmutter Messing
- Edelstahl-Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können **Sonderausführungen** in den vorhandenen Durchmesser relativ kostengünstig gefertigt werden.

siehe auch...

- Drehknöpfe GN 726.1 (Aluminium) → Seite 336
- Drehknöpfe GN 526 (Kunststoff) → Seite 332
- Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln) → Seite 346

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 726-34-Z8-M-2

1	d ₁
2	d ₃ (d ₂)
3	Form
4	Kennziffer