

## Rollcart chariot à plateaux

force 300 kg, 2 niveaux avec bac de rétention amovible, plateau longueur x largeur 1010 x 585 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158069

## Rollcart Chariot à plateaux

### Avec bac de rétention amovible

chariot à plateaux

- force 300 kg
- 2 niveaux avec bac de rétention amovible
- plateau longueur x largeur 1010 x 585 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
charge	300 kg	Sens de la poignée	vertical

longueur de plateau	1010 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	585 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	2 pièce	matériau de boîtier	acier
type de niveau	bac de rétention amovible	Ø de roue	125 mm
hauteur	990 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	1170 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur	600 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	Poids	56 kg