



TEGERA® 815



Entdecke mehr

ROBUST, SEHR WEICH UND ÄUSSERT LANGLEBIG

Robuster, weicher und äußerst langlebiger, hochwertiger Lederhandschuh mit Schnitenschutzklasse B. Perfekt für den Allroundgebrauch, Montagearbeiten und den Umgang mit scharfen Gegenständen. Komplett gefüttert, verstärkter Zeigefinger und verstärkte Fingerspitzen. Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie die von der Leather Working Group zertifizierten Gerbereien.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Geschmeidig
- Robust

EIGENSCHAFTEN

- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Fingerspitzen
- Verstärkter Daumen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

verletzungen durch hitze, schnittwunden, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen, warme bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

bauarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, gas/wasser/heizung, blecharbeiten, lagerarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Rindleder

OBERHAND-MATERIAL Baumwolle

STÄRKE 0,7-0,8 mm

FUTTER Gefüttert

FUTTERMATERIAL Para-aramid

LÄNGE 220-275 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

FARBE Schwarz, Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART Bündchen 360°

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 6.7 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Para-aramid


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Leder, Baumwolle

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	815-7	7340118318400
8	815-8	7340118318318
9	815-9	7340118318332
10	815-10	7340118318257
11	815-11	7340118318271
12	815-12	7340118318295
13	815-13	7340118318431

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com