

PRODUKTDATENBLATT

LD50

ALPHALINE ●○○

●●●○○○ Lebensdauer

gerade



- Gute Trennzeiten
- Gute Lebensdauer
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD50 ist das leistungsstarke Werkzeug für den preisbewussten Anwender. Sie erreicht in Beton gute Trennzeiten in Verbindung mit einer guten Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD50
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303447
GTIN	4011890072271
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,700 kg
Produktabmessung	350 x 10,0 x 2,8 x 25,40*
Durchmesser 1	350 mm
Stärke	2,8 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	5500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	385 mm
Breite Verpackung	355 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,700 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN