



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2884 Bakkenwagen



Bouwsysteem: stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 3 Variabel inschroefbare etages, stalen frame met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 12 mm hoog. Inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging traploos instelbaar van 0° tot 35°, goede bevestiging door middel van klemmschroeven. Duits patent: 10 2005 062 391. Met 12 eurobakken 400 x 300 x 145 mm. Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1240
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	415
<b>Etagehoogten (mm)</b>	370, 670, 970
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	60
<b>Totale lengte (mm)</b>	1355
<b>Totale breedte (mm)</b>	477
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1197
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Uitvoering</b>	mit Eurokästen
<b>Gewicht (kg)</b>	58
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976328843