

Für den
anspruchsvollen Einsatz

PREBENA®

www.prebena.de

Kompressor mit Keilriemenantrieb TWINSTAR 970



Großes Lüfterrad



Feststellbare
Lenkrollen



Vollgummiräder

Technische Daten:

Motor: 400 V- 3 ph. / 5500 W
Drehzahl: 980 U/min.
Ansaugleistung: 950 l/min.
Füllleistung: 620 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 90 l
Gewicht: 114 kg
Abmessungen:
1180 x 500 x 1100 mm

Serienmäßige Ausstattung:

- 400 V-Stecker mit Phasenwender 32 A
- EN/VDE-geprüfte Anschlusskabel - Länge 3 m
- 75% Einschaltdauer
- Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil
- Motorschutzschalter
- Metallriemenschutz

- Handgriff mit Antirutschbelag
- Vollgummiräder
- Feststellbare Lenkrollen
- TÜV-frei

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 • D-63679 Schotten • ☎ 06044/9601-0 • ☎ 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Ewige Weide 8 • D-22926 Ahrensburg • ☎ 04102/4952-0 • ☎ 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de