

Uchwyty maszynowe wygięte

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Okrągły pręt aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:

Szlifowane, śrutowane granulem szklanym i anodowane na czarno z matowym połyskiem.


Wskazówka:

Podkładki nie należą do kompletu.

Na zapytanie:

Dowolne długości uchwytów.

Rysunki



Przegląd artykułów

Uchwyty maszynowe wygięte

Nr Zamówienia	A	B	D	D1	H	L	Nośność N	Nr Zamówienia podkładek
K0229.20016	200	116	M8	16	98	216	1000	K0229.16
K0229.25016	250	116	M8	16	98	266	1000	K0229.16
K0229.30016	300	116	M8	16	98	316	1000	K0229.16
K0229.40016	400	116	M8	16	98	416	1000	K0229.16
K0229.50018	500	118	M8	18	99	518	1000	K0229.18

