

## PAVOY Systemschrank Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 521570



## PAVOY Schwerlastschrank Basis

Systemschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Türöffnungswinkel 180 °
- Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 120 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Schublade(n)

- Schubladen Höhe 2x175 mm
- Traglast je Schublade 60 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Schubladen mit versenkter Griffleiste
- mit Auszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

geeignet für (Branche/Bereich)	Industriebetriebe, Werkstätte, Lager	Material	Stahlblech
Möbeltyp	Schrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Schranktyp	Systemschrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Farbe Boden	Korpusfarbe
Höhe	1950 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Breite	1040 mm	abschließbar	ja
Tiefe	630 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszug Schublade	85 %
Traglast Fachboden	120 kg	Auszugssperre	ja
Schubladen Anzahl	2 Stück	Türöffnungswinkel	180 °
Schubladen Anzahl x Höhe	2x175 mm	Griff	Drehgriff
Schubladentraglast	60 kg	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Zertifizierung	GS // TÜV
Schließsystem	Zylinderschloss	Garantie	10 Jahre
Unterbau	Sockel	Gewicht	148 kg

## Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

664077



Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung