

**R8**

**Hochleistungsreibahle HNC Speed VA beschichtet mit IK**

**\*Bei Bohrungstiefen über 2xD Schnittwerte anpassen**

Werkstoff		D	<4	<6	<8	<10	<12	<16	<20							
		Aufmaß	0,1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3							
<b>M</b>	Rostfreie Stähle<800	VC / f	30	0,1	35	0,15	40	0,18	40	0,3	40	0,4	40	0,6	40	0,8
		N / Vf	2389	239	1858	279	1592	287	1274	382	1062	425	796	478	637	510
	<1200	VC / f	20	0,1	25	0,12	30	0,15	30	0,25	30	0,35	30	0,5	30	0,6
		N / Vf	1592	159	1327	159	1194	179	955	239	796	279	597	299	478	287