

1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend

Für Innen &amp; Außen

S 120



## Eigenschaften

- ▶ Hoch abriebfest und schlierenfrei nach ift-Richtlinie VE-04/2 - Für eine schlierenfreie Reinigung
- ▶ Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- ▶ Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- ▶ Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1 - Geeignet für die Verarbeitung von VSG
- ▶ Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer (siehe Grundierungstabelle)
- ▶ Anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar) - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- ▶ Ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit bei Bauteilbewegungen
- ▶ In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- ▶ Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- ▶ Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen

## Anwendungsgebiete

- ▶ Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
- ▶ Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- ▶ Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- ▶ Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- ▶ Abdichten von Profilglas / Glasbausteinen
- ▶ Für Verfugungen an Glaselementen
- ▶ Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.

## Normen und Prüfungen

- ▶ Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- ▶ Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
- ▶ Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- ▶ Geprüft nach ift-Richtlinie VE-04/2
- ▶ Geprüft gemäß BEMMA-Schema für den Museums- und Vitrinenbau
- ▶ Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F
- ▶ Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 G 25 LM
- ▶ KOMO Zertifikat Nr. 33410 (Die Vorschriften nach NPR 3577 sind zu beachten)
- ▶ EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- ▶ Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- ▶ Französische VOC-Emissionsklasse A+
- ▶ Deklaration in Baubook Österreich



### Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland  
 ☎ +49 8684 908-0 | @info@otto-chemie.de  
 www.otto-chemie.de

### 🔦 Anwendungsberatung

☎ +49 8684 908-4300  
 @tae@otto-chemie.de

**DICHTEN & KLEBEN**

- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+10+13+14+19-1+20+22+24+25+27+29+31+32+35 geeignet

## Technische Daten

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]	~ 15
Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]	~ 2
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]	+ 5 / + 40
Viskosität bei 23 °C	pastös, standfest
Dichte bei + 23 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 1,0
Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1, matt [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 1,3
Shore-A-Härte nach ISO 868	~ 21
Shore-A-Härte nach ISO 868, matt	~ 31
Zulässige Gesamtverformung [%]	25 <sup>1</sup>
Klasse nach ISO 11600	25LM
Dehnungswert bei 100 % nach ISO 37, Typ 3 [N/mm <sup>2</sup> ]	~ 0,4
Reißdehnung nach ISO 37, Typ 3 [%]	~ 500 - 700
Zugfestigkeit nach ISO 37, Typ 3 [N/mm <sup>2</sup> ]	~ 1,4
Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 40 / + 120
Ausspritzrate nach ISO 8394-1 [g/min]	~ 110 - 150
Volumenschwund nach ISO 10563 [%]	~ 3
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel [Monate]	12 <sup>2</sup>
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Hobbock/Fass [Monate]	9 <sup>2</sup> <sup>3</sup>

1) Bitte Normen und Prüfungen beachten

2) ab Herstellung

3) Zusätzlicher Hinweis: 1K-Produkte härten durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Daher ist der Behälter fest verschlossen zu halten. Bei Hobbocks und Fässern kann sich auf der Oberfläche eine Haut bilden. Diese muss vor dem Einbringen des Gebindes in die Dosieranlage entfernt werden.

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

## Vorbereitung

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (keine Ablüftezeit erforderlich) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

## Grundierungstabelle

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Acrylglas/PMMA	-
Aluminium blank	+
Aluminium eloxiert	+
Aluminium, pulverbeschichtet	1101 / T
Aluminium, pulverbeschichtet (teflonhaltig)	T
Beton	+ / 1105 / 1215
Betonwerkstein	-
Edelstahl	+ / 1216
Eisen	T
Epoxidharzbeschichtung	+
Epoxidharzmörtel	+ / 1225

Glas	+ / 1226
Holz, lackiert (lösemittelhaltig)	+ / T <sup>1</sup>
Holz, lackiert (wässrige Systeme)	+ / T <sup>1</sup>
Holz, lasiert (lösemittelhaltig)	+ / 1216 <sup>1</sup>
Holz, lasiert (wässrige Systeme)	+ / T <sup>1</sup>
Holz, unbehandelt	+ <sup>2</sup>
Keramik, glasiert	+
Keramik, unglasiert	+
Klinker	1215
Kunststoffprofile (Hart-PVC z.B. Vinnolit)	1217 / 1227 / T
Kupfer	+ <sup>3</sup>
Melaminharzplatten	T
Messing	+ <sup>3</sup>
Naturstein (Marmor, Granit etc.)	-
Polyester	T
Polypropylen (PP)	-
Porenbeton	1105 / 1215
Putz	1105 / 1215
PVC-hart	1217 / 1227
PVC-weich-Folien	1217 / 1227
Zink, verzinktes Eisen	+

1) Aufgrund der Vielzahl von Anstrichsystemen für Holzfenster kann man keine generelle Aussage bezüglich der Haftung und Verträglichkeit abgeben. Individuelle Vorversuche sind deshalb erforderlich.

2) Bei starker Wasserbelastung bitten wir um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.

3) Die Reaktion von Neutral-Silikonen mit Buntmetallen wie z.B. Kupfer, Messing etc. ist möglich. Bei der Aushärtung ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich.

+ = ohne Grundierung gute Haftung

- = nicht geeignet

T = Test/Vorversuch empfohlen

## Besondere Hinweise

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können.

Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/Materialien zu nehmen.

Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Kleb-/Dichtstoff verträglich sein.

Fenster und Türen dürfen frühestens nach 24 Stunden zusammengestellt bzw. verpackt werden. Ansonsten ist die Gefahr der Verfärbung des Anstriches gegeben.

Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen Alkohol frei.

Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen.

Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silikons. Einkomponentige Silikone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silikon-Dichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik.

Matte Farben können mit Glättmittel abgezogen werden

Bei der Verwendung von Glättmittel sind entstandene Wasserstreifen sofort nach der Versiegelung zu entfernen. Sollte die Reinigung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, können dauerhafte Schlieren zurück bleiben.

Starke Belastung durch Tabakrauch und ähnliche Umwelteinflüsse kann zur Verfärbung des Dichtstoffes führen.

In Innenräumen ohne Tageslicht bzw. bei nur sporadischer künstlicher Beleuchtung können Alkoxy/Oxim/Amin Silikon-Dichtstoffe insbesondere in transparent und hellen Farben im Laufe der Zeit eine Vergilbung aufweisen. Es empfiehlt sich, sofern technisch möglich, in diesen Fällen Acetat-Silikone einzusetzen.

Zur Abdichtung von Stoßfugen zwischen Isolierglas mit UV-beständigem Randverbund aus Silikonkautschuk (z.B.

Schrägverglasung, Ganzglasfassaden, etc.) empfehlen wir OTTOSEAL® S 7.

Bei der Sanierung von mit Schimmelpilz kontaminierten Fugen muss der vorhandene elastische Dichtstoff vollständig entfernt werden. Vor der Neuverfugung sind die betroffenen Fugenbereiche mit einem geeigneten Anti-Schimmelspray zu behandeln, um evtl. vorhandene Pilzsporen zu entfernen. Ansonsten kann es trotz fungizider Ausrüstung des Dichtstoffes sehr schnell wieder zu einem Schimmelpilzbefall der Fuge kommen.

## Anwendungshinweise

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.
























Beim Glätten von matt-Farbtönen mit OTTO Glättmittel ist folgendes zu beachten: Die Fuge sollte nur einmal abgezogen werden, mit einem Glättwerkzeug, das in OTTO Glättmittel eingetaucht wurde. Je öfter die Oberfläche mit Glättmittel überarbeitet wird, desto stärker geht der matt-Effekt verloren und die Fuge wird glänzender.

Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.








Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

## Lieferform













### Glänzende Farben

	310 ml Kartusche	400 ml Alu-Folienbeutel	580 ml Alu-Folienbeutel	20 l Hobbock
 anthrazit	S120-04-C155	auf Anfrage	S120-08-C155	auf Anfrage
 betongrau	S120-04-C56	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 braun	S120-04-C05	auf Anfrage	S120-08-C05	auf Anfrage
 dunkelbraun	S120-04-C49	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 dunkelgrau	S120-04-C03	S120-07-C03	auf Anfrage	auf Anfrage
 eiche dunkel	S120-04-C83	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 eiche hell	S120-04-C64	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 hellbraun	S120-04-C06	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 hellgrau	S120-04-C904	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 kastanie	S120-04-C742	auf Anfrage	S120-08-C742	auf Anfrage
 manhattan	S120-04-C43	auf Anfrage	S120-08-C43	auf Anfrage
 RAL 9010	S120-04-C9010	auf Anfrage	S120-08-C9010	auf Anfrage
 RAL 9016	S120-04-C9016	auf Anfrage	S120-08-C9016	auf Anfrage
 sanitärgrau	S120-04-C18	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 schneeweiß	S120-04-C116	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 schokobraun	S120-04-C39	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 schwarz	S120-04-C04	S120-07-C04	S120-08-C04	auf Anfrage
 seidengrau	S120-04-C77	auf Anfrage	S120-08-C77	auf Anfrage
 silbergrau	S120-04-C94	auf Anfrage	S120-08-C94	auf Anfrage
 transparent	S120-04-C00	S120-07-C00	S120-08-C00	S120-23-C00
 transparentgrau	S120-04-C284	S120-07-C284	auf Anfrage	auf Anfrage
 transparentschwarz	S120-04-C8571	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 weiß	S120-04-C01	S120-07-C01	S120-08-C01	auf Anfrage
<b>Stück pro Verpackungseinheit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
<b>Stück pro Palette</b>	<b>1200</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>16</b>

### Matte Farben

	310 ml Kartusche	400 ml Alu-Folienbeutel	580 ml Alu-Folienbeutel	20 l Hobbock
 matt anthrazit	S120-04-C7103	S120-07-C7103	S120-08-C7103	auf Anfrage
 matt betongrau	S120-04-C7102	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt braun	S120-04-C1416	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt buche	S120-04-C7111	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt dunkelbraun	S120-04-C7107	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt dunkelgrau	S120-04-C7113	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt eiche dunkel	S120-04-C7104	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

**Matte Farben**

 matt hellbraun	S120-04-C7094	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt hellgrau	S120-04-C7101	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt kastanie	S120-04-C7114	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt manhattan	S120-04-C6874	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt ockerbraun	S120-04-C7100	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt pergamon	S120-04-C7098	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt sanitärgrau	S120-04-C6834	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt schneeweiß	S120-04-C6832	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt schwarz	S120-04-C7112	auf Anfrage	S120-08-C7112	auf Anfrage
 matt seidengrau	S120-04-C7110	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt silbergrau	S120-04-C6645	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
 matt weiß	S120-04-C6919	auf Anfrage	S120-08-C6919	auf Anfrage
<b>Stück pro Verpackungseinheit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
<b>Stück pro Palette</b>	<b>1200</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>16</b>

Aus darstellungstechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den Originalfarben der Produkte abweichen. Für eine exakte Farbdarstellung fordern Sie bitte unsere original Farbmuster an.

**Sicherheitshinweise**

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.  
Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt geruchlos.

**Entsorgung**

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Markenhinweise**

EMICODE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEV e. V. (Düsseldorf)

**Mängelhaftung**

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Angaben in dieser Druckschrift befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).