



Messzylinder aus PP, Klasse B, 10 - 2000 ml



- Hochtransparente Messzylinder nach DIN 12681 und ISO 6706
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
- mit erhabener Skala, Ringteilung an den Hauptpunkten
- standsicherer Sechskantfuß
- justiert auf „In“
- thermische Belastungen bis +60° C bewirken keine bleibenden Überschreitungen der Toleranzgrenzen

Volumen [ml]	10	25	50	100	250	500	1000	2000
Maße Ø x H (mm)	16 x 140	21 x 169	28 x 199	34 x 260	47 x 315	61 x 350	76 x 415	97 x 482
Verpackungseinheit (VE)	6	6	6	6	3	3	1	1
Bestellnummer	281-897-JY	281-898-JY	281-899-JY	281-900-JY	281-901-JY	281-902-JY	281-903-JY	281-904-JY



Griffinbecher aus PP, mit Volumenskala, 50 bis 5000 ml

Die Laborbecher / Griffinbecher nach ISO 7056, angelehnt an DIN EN ISO 3819 (Glas, ehemals DIN 12331), sind robust, bruchsicher und somit vielseitig einsetzbar.

- hergestellt aus Polypropylen (PP), transparent
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien

Volumen [ml]	50	100	150	250	500	1000	2000	3000
Maße Ø x H (mm)	43 x 60	51 x 72	58 x 82	70 x 95	94 x 118	108 x 148	140 x 188	203 x 247
Verpackungseinheit (Stück/VE)	24	24	24	24	12	12	6	6
Bestellnummer	281-789-JY	281-790-JY	281-791-JY	281-792-JY	281-794-JY	281-796-JY	281-797-JY	281-798-JY



Messbecher aus Polypropylen mit Gradierung, 25 bis 5000 ml

- durch das geringe Eigengewicht optimal für das Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten geeignet
- mit unterteilter Flüssigkeitsskala

Volumen [l]	0,25	0,50	1,00	2,00	3,00	5,00
Maße außen B x T x H (mm)	70 x 110 x 120	95 x 140 x 140	120 x 180 x 180	150 x 210 x 215	175 x 230 x 240	205 x 270 x 270
Verpackungseinheit (Stück/VE)	10	10	10	10	5	5
Bestellnummer	157-849-JY	157-856-JY	157-866-JY	157-881-JY	157-895-JY	157-900-JY



Flüssigkeitsmaß, 1 bis 8 Liter

- zum sicheren Abfüllen und Dosieren für jeden Bedarf
- ausgestattet mit abschraubbarem Staubschutzdeckel und Auslauf, sowie Griff und Maßeinteilung
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- widerstandsfähig gegen Öle und viele Chemikalien

Volumen [l]	1,0	2,0	3,0	5,0	6,0	8,0
Maße außen B x T x H (mm)	155 x 115 x 195	180 x 135 x 242	190 x 340 x 270	235 x 200 x 292	230 x 470 x 315	280 x 495 x 340
Bestellnummer	117-264-JY	117-265-JY	255-920-JY	117-267-JY	255-921-JY	255-922-JY